PS 4 F.STB 4



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ







端子台とテスト機器の間の電気的接続には、テストアダプターとテストプラグが使用されます。これにより、電気接点を配線状態で確立でき、測定を容易に行うことができます。

一般注文データ

バージョン	テストアダプター (端子), 230 V
注文番号	<u>0299600000</u>
種別	PS 4 F.STB 4
GTIN (EAN)	4008190074043
数量	20 items

PS 4 F.STB 4



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認			
ישייי			
ROHS	適合		
寸法と重量			
深さ	42 mm	奥行き(インチ)	1.6535 inch
高さ	7.7 mm	高さ (インチ)	0.3031 inch
幅 正味重量	7.7 mm 3.16 g	幅(インチ)	0.3031 inch
	3.10 g		
温度			
周囲温度	-5 °C40 °C	連続動作温度、最小	-50 °C
連続動作温度、最大	100 °C	在心到下/血及、	-30 C
環境製品コンプライアンス			
	注加 / ク ((ヘナ /))		
RoHS 対応状況 RoHS 適用除外(該当する場合/既知の	<u>準拠 (免除あり)</u> 6c		
場合)	OC .		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1		
SCIP	8d191f1d-272c-40a1-8319	-7de6fe5d9746	
クランプ用コンダクタ (定格接続	i)		
被覆剥き長さ	5 mm	接続方式	プラグイン接続
配線接続断面、細径撚線、最大	4 mm ²	- ^{1支記刀 氏} 配線接続断面、細径撚線、最小	
接続断面、撚線、最大	4 mm ²	HOWN JANUARY INT. INT. INT. INT. INT. INT. INT. INT.	0.0 11111
システム仕様			
バージョン	テストプラグ		
			-
全般		_	
極数	1	設置アドバイス	直接実装
動作温度範囲、最大	100 °C	KEY I VI V	
寸法			
A			
ピッチ (mm) (P)	7.70 mm		
材料データ			
基本材質	ポリアミド66		赤色
型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型	<u> </u>	<u></u>	小 巴
評価データ			
定格電圧	230 V		
追加の技術データ			
スナップインペグ付属	いいえ	固定形式	接続されている
設置アドバイス	直接実装	取り付け方式	接続されている

作成日 05.11.2025 12:16:29 MEZ

カタログステータス / 図面 2



PS 4 F.STB 4



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

分類

ETIM 6.0	EC002555	ETIM 7.0	EC002555
ETIM 8.0	EC002555	ETIM 9.0	EC002555
ETIM 10.0	EC002555	ECLASS 9.0	27-14-11-48
ECLASS 9.1	27-14-11-48	ECLASS 10.0	27-14-11-48
ECLASS 11.0	27-14-11-48	ECLASS 12.0	27-14-11-48
ECLASS 13.0	27-25-03-04	ECLASS 14.0	27-25-03-04
ECLASS 15.0	27-25-03-04		