

VH 13.6/6.3/4.3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



VH 13.6/7/4.2 029970

隣接する端子台に対する電位分布または乗算は、渡り配線を介して実現されます。また、追加の配線作業を容易に回避することができます。電極が破損しても、端子台の接触信頼性は確保されます。当社の品揃えは、モジューラー式端子台用での差し込み式でネジ固定可能な渡り配線システムを提供します。

一般注文データ

バージョン	接続スリーブ (端子), ねじ込み, 幅: 7 mm, 高さ: 7 mm, 深さ: 13.6 mm, 極数: 1, 銅・亜鉛
注文番号	0299700000
種別	VH 13.6/6.3/4.3
GTIN (EAN)	4008190018313
数量	50 items

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

深さ	13.6 mm	奥行き (インチ)	0.5354 inch
高さ	7 mm	高さ (インチ)	0.2756 inch
幅	7 mm	幅 (インチ)	0.2756 inch
正味重量	1.7 g		

温度

保管温度 -25 °C...55 °C 周囲温度 -5 °C...40 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	73c55621-8329-401d-bde2-7fd78e0e60e4

システム仕様

バージョン 交差接続リンク

全般

極数 1 設置アドバイス 直接実装

材料データ

基本材質 銅・亜鉛 色 グレー

追加の技術データ

固定形式	ねじ込み	設置アドバイス	直接実装
爆発試験バージョン	いいえ		

分類

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		