

SH 1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



Klippon Connect の品揃えの総合的なアクセサリは、最終的な詳細に完全に合致しています。これにより、必要な規則に従いつつ取り付けが容易になります

一般注文データ

バージョン	バスバーサポート, ベージュ, 100 °C, 幅: 26 mm, V-2, ポリアミド66, ねじ込み
注文番号	0299860000
種別	SH 1
GTIN (EAN)	4008190135133
数量	20 items

SH 1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

深さ	24 mm	奥行き (インチ)	0.9449 inch
高さ	24.5 mm	高さ (インチ)	0.9646 inch
幅	26 mm	幅 (インチ)	1.0236 inch
正味重量	2 g		

温度

周囲温度	-5 °C...40 °C	連続動作温度、最小	-50 °C
連続動作温度、最大	100 °C		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

クランプ用コンダクタ (定格接続)

接続方式	その他
------	-----

全般

極数	1	設置アドバイス	直接実装
動作温度範囲、最大	100 °C	表面仕上	その他すべて

材料データ

基本材質	ポリアミド66	表面仕上	その他すべて
色	ベージュ	UL 94 可燃性等級	V-2

追加の技術データ

設置アドバイス	直接実装	取り付け方式	ねじ込み
---------	------	--------	------

分類

ETIM 8.0	EC001166	ETIM 9.0	EC001166
ETIM 10.0	EC001166	ECLASS 14.0	27-40-06-07
ECLASS 15.0	27-40-06-07		