

SH 1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



Klippon Connect の品揃えの総合的なアクセサリは、最終的な詳細に完全に合致しています。これにより、必要な規則に従いつつ取り付けが容易になります

一般注文データ

| | |
|------------|--|
| バージョン | バスバーサポート, ベージュ, 100 °C, 幅: 26 mm, V-2, ポリアミド66, ねじ込み |
| 注文番号 | 0299860000 |
| 種別 | SH 1 |
| GTIN (EAN) | 4008190135133 |
| 数量 | 20 items |

SH 1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

| | | | |
|------|---------|-----------|-------------|
| 深さ | 24 mm | 奥行き (インチ) | 0.9449 inch |
| 高さ | 24.5 mm | 高さ (インチ) | 0.9646 inch |
| 幅 | 26 mm | 幅 (インチ) | 1.0236 inch |
| 正味重量 | 2 g | | |

温度

| | | | |
|-----------|---------------|-----------|--------|
| 周囲温度 | -5 °C...40 °C | 連続動作温度、最小 | -50 °C |
| 連続動作温度、最大 | 100 °C | | |

環境製品コンプライアンス

| | |
|------------|-------------------------|
| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |
| REACH SVHC | 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません |

クランプ用コンダクタ (定格接続)

| | |
|------|-----|
| 接続方式 | その他 |
|------|-----|

全般

| | | | |
|-----------|--------|---------|--------|
| 極数 | 1 | 設置アドバイス | 直接実装 |
| 動作温度範囲、最大 | 100 °C | 表面仕上 | その他すべて |

材料データ

| | | | |
|------|---------|-------------|--------|
| 基本材質 | ポリアミド66 | 表面仕上 | その他すべて |
| 色 | ベージュ | UL 94 可燃性等級 | V-2 |

追加の技術データ

| | | | |
|---------|------|--------|------|
| 設置アドバイス | 直接実装 | 取り付け方式 | ねじ込み |
|---------|------|--------|------|

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001166 | ETIM 9.0 | EC001166 |
| ETIM 10.0 | EC001166 | ECLASS 14.0 | 27-40-06-07 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-06-07 | | |