KISC M3X20.5/10 EK4



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







統合型接続遮断レバー付属端子台とは対照的に、当社の接続遮断プラグは、端子台と各アプリケーションを完全に取り外しでき、当社の標準ディスコネクタに代わる柔軟なソリューションを提供します。

一般注文データ

バージョン	クランピングヨーク, 取付けねじ, スチール
注文番号	0303000000
種別	KISC M3X20.5/10 EK4
GTIN (EAN)	4008190163686
数量	100 items

KISC M3X20.5/10 EK4



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

ROHS	海仝			
	適合			
大法と重量				
 深さ	4.8 mm	奥行き(インチ)	0.189 inch	
高さ	20 mm	 高さ (インチ)	0.7874 inch	
	4.8 mm	 幅(インチ)	0.189 inch	
	3 mm	 正味重量	1.16 g	
明 囲温度	-5 °C40 °C			
環境製品コンプライアンス				
	海+hn /在 R人+、1 、			
RoHS 対応状況 REACH SVHC	準拠 (免除なし) 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません			
	0.180170で旭人の50日	○ 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口		
ンステム仕様				
(ージョン	バスバー用			
≧般	,			
B置アドバイス	直接実装	表面仕上	その他	
大法 大法				
直径 	3 mm	スレッドメートル法サイズ、外部	3.00 mm	
材料データ				
基本材質	スチール	表面仕上	その他	
<u> </u>	銀色		·	
追加の技術データ				
国定形式	ねじ込み	設置アドバイス	直接実装	
ヨたから 暴発試験バージョン	いいえ	 取り付け方式	<u> </u>	
}類	/ _	W > 13.0 > 3.2 V	10.0 12.0	
TIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848	
TIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848	
TIM 10.0	EC002848	ECLASS 9.0	27-14-11-92	
CLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 10.0	27-14-11-9:	
CLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-9	
ECLASS 13.0	27-25-03-90	ECLASS 14.0	27-25-03-9	
ECLASS 15.0	27-25-03-90			

カタログステータス / 図面 2