

KISC M3X20.5/10 EK4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



隣接する端子台に対する電位分布または乗算は、渡り配線を介して実現されます。また、追加の配線作業を容易に回避することができます。電極が破損しても、端子台の接触信頼性は確保されます。当社の品揃えは、モジューラー式端子台用での差し込み式でネジ固定可能な渡り配線システムを提供します。

一般注文データ

バージョン	クランピングヨーク, 取付けねじ, スチール
注文番号	0303000000
種別	KISC M3X20.5/10 EK4
GTIN (EAN)	4008190163686
数量	100 items

KISC M3X20.5/10 EK4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

RoHS	適合
------	----

寸法と重量

深さ	4.8 mm	奥行き (インチ)	0.189 inch
高さ	20 mm	高さ (インチ)	0.7874 inch
幅	4.8 mm	幅 (インチ)	0.189 inch
直径	3 mm	正味重量	1.16 g

温度

周囲温度	-5 °C...40 °C
------	---------------

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

システム仕様

バージョン	バスバー用
-------	-------

全般

設置アドバイス	直接実装	表面仕上	その他
---------	------	------	-----

寸法

直径	3 mm	スレッドメートル法サイズ、外部	3.00 mm
----	------	-----------------	---------

材料データ

基本材質	スチール	表面仕上	その他
色	銀色		

追加の技術データ

固定形式	ねじ込み	設置アドバイス	直接実装
爆発試験バージョン	いいえ	取り付け方式	ねじ込み

分類

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		