

BFSC M2.5X18 PA/RT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



当社は、自社製品の取り扱いと補充を容易にする、幅広い取り付け関連のサポートを提供しています。各種ツールから絶縁スリーブや様々なネジまで、コンポーネントを最終的に組み合わせ、各規格や保護規制に準拠し、組み立てを容易にします。

一般注文データ

バージョン	取り付けネジ (端子), 2.50 mm, ポリアミド66, 深さ: 3.8 mm, 幅: 4.5 mm, 高さ: 18 mm
注文番号	0303300000
種別	BFSC M2.5X18 PA/RT
GTIN (EAN)	4008190040673
数量	100 items
配送ステータス	この記事は今後ご利用いただけなくなります。
最終注文日	2025-09-10T00:00:00+02:00

BFSC M2.5X18 PA/RT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

深さ	3.8 mm	奥行き (インチ)	0.1496 inch
高さ	18 mm	高さ (インチ)	0.7087 inch
幅	4.5 mm	幅 (インチ)	0.1772 inch
直径	2.5 mm	正味重量	0.1 g

温度

周囲温度	-5 °C...40 °C	連続動作温度、最小	-50 °C
連続動作温度、最大	100 °C		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

システム仕様

バージョン 交差接続リンク

全般

設置アドバイス	直接実装	動作温度範囲、最大	100 °C
---------	------	-----------	--------

寸法

直径	2.5 mm	スレッドメートル法サイズ、外部	2.50 mm
----	--------	-----------------	---------

材料データ

基本材質	ポリアミド66	色	赤色
UL 94 可燃性等級	V-2		

追加の技術データ

固定形式	ねじ込み	設置アドバイス	直接実装
爆発試験バージョン	いいえ	取り付け方式	ねじ込み

分類

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		