

TW SAKD2.5N HP/TF/0.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



図に類似

分離プレートとエンドプレートは端子台にとって不可欠なアクセサリです。分離プレートは、異なる電位や機能グループを光学のおよび電氣的に分離し、安全性を高め、制御盤内部の構造を明確にします。エンドプレートは端子台列の側面を閉じ、通電部分との接触を防ぎ、清潔で安定した仕上がりを確保します。どちらのコンポーネントも、それぞれのWeidmüller端子台シリーズに正確に適合しており、安全でコンプライアンスに準拠したプロフェッショナルな配線に役立ちます。

一般注文データ

バージョン	仕切板 (端子), ページュ, 高さ: 32.5 mm, 幅: 0.5 mm, V-2, PA 66
注文番号	0307500000
種別	TW SAKD2.5N HP/TF/0.5
GTIN (EAN)	4008 1901 10017
数量	20 items
配送ステータス	この記事は今後ご利用いただけなくなります。
利用可能期限	2026-06-30T00:00:00+02:00

TW SAKD2.5N HP/TF/0.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

深さ	46 mm	奥行き (インチ)	1.811 inch
高さ	32.5 mm	高さ (インチ)	1.2795 inch
幅	0.5 mm	幅 (インチ)	0.0197 inch
正味重量	0.94 g		

温度

保管温度	-25 °C...55 °C	周囲温度	-50 °C...55 °C
連続動作温度、最小	-50 °C	連続動作温度、最大	100 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

システム仕様

バージョン	中板
-------	----

寸法

TS 32オフセット	16.25 mm
------------	----------

材料データ

基本材質	PA 66	色	ベージュ
UL 94 可燃性等級	V-2		

追加の技術データ

嵌合仕様	いいえ
------	-----

分類

ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 14.0	27-25-03-01
ECLASS 15.0	27-25-03-01		