H25,0/36 BR



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







- ポリ袋 バラ詰めで供給
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

一般注文データ

バージョン	ワイヤ終端フェルール, 標準, 24 mm, 22 mm, 茶色
注文番号	<u>0317100000</u>
種別	H25,0/36 BR
GTIN (EAN)	4008190049751
数量	50 items
パッケージ	弛緩

カタログステータス / 図面 1

H25,0/36 BR



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

747	=32
73	

CULUS
(1)

ROHS	適合	
UL File Number Search	<u>UL ウェブサイト</u>	
証明書番号 (cULus)	E499744	

寸法と重量

正味重量 1.2 g

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)	
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません	

技術データ

項目説明	プラスチックカラー付きワ イヤーエンドフェルール、 ^{本色}	バージョン	標準

ワイヤエンドフェルール

接点面直径 (D1)	7.3 mm	接点面長さ (L2)	22 mm
カラー直径 (D2)	11.2 mm	プラスチックカラ一厚 (S2)	0.4 mm
L1 (mm)	36.00 mm	導体接続断面積 AWG、最大.	AWG 3
金属製スリーブ厚み (S1)	0.2 mm	被覆剥き長さ	24 mm
導体断面	25 mm²	カラーコード	Weidmueller

分類

ETIM 6.0	EC00005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC00005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 9.0	27-40-02-01
ECLASS 9.1	27-40-02-01	ECLASS 10.0	27-40-02-01
ECLASS 11.0	27-40-02-01	ECLASS 12.0	27-40-02-01
ECLASS 13.0	27-40-02-01	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

カタログステータス / 図面 2



H25,0/36 BR



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



図面

