

製品イメージ



当社の接触保護システムは、キャビネットの安全性を高めます。これらの装置は、動作または故障による通電部品との偶発的な接触による感電に対する保護を提供します。

一般注文データ

バージョン	端子カバー, ベージュ, PA 66, 高さ: 156 mm, 幅: 26 mm, 深さ: 74 mm, V-2
注文番号	0326660000
種別	AH 28 SAKG28
GTIN (EAN)	4008190031510
数量	5 items

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

深さ	74 mm	奥行き (インチ)	2.9134 inch
高さ	156 mm	高さ (インチ)	6.1417 inch
幅	26 mm	幅 (インチ)	1.0236 inch
正味重量	66.8 g		

温度

保管温度	-25 °C...55 °C	周囲温度	-50 °C...55 °C
連続動作温度、最小	-50 °C	連続動作温度、最大	100 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

システム仕様

バージョン	フード
-------	-----

全般

設置アドバイス	直接実装
---------	------

材料データ

基本材質	PA 66	色	ベージュ
UL 94 可燃性等級	V-2		

追加の技術データ

嵌合仕様	はい	設置アドバイス	直接実装
------	----	---------	------

分類

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		