

AH 32 SAKG32

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



当社の接触保護システムは、キャビネットの安全性を高めます。これらの装置は、動作または故障による通電部品との偶発的な接触による感電に対する保護を提供します。

一般注文データ

バージョン	端子カバー, ベージュ, PA 66, 高さ: 156 mm, 幅: 30 mm, 深さ: 74 mm, V-2
注文番号	0326760000
種別	AH 32 SAKG32
GTIN (EAN)	4008190064976
数量	5 items

AH 32 SAKG32

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技術データ

www.weidmueller.com

承認

RoHS	適合
------	----

寸法と重量

深さ	74 mm	奥行き (インチ)	2.9134 inch
高さ	156 mm	高さ (インチ)	6.1417 inch
幅	30 mm	幅 (インチ)	1.1811 inch
正味重量	64.2 g		

温度

保管温度	-25 °C...55 °C	周囲温度	-5 °C...40 °C
連続動作温度、最小	-50 °C	連続動作温度、最大	100 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

システム仕様

バージョン	フード
-------	-----

全般

設置アドバイス	直接実装
---------	------

材料データ

基本材質	PA 66	色	ページュ
UL 94 可燃性等級	V-2		

追加の技術データ

嵌合仕様	はい	設置アドバイス	直接実装
------	----	---------	------

分類

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		