

AH 46 SAKG46

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



当社の接触保護システムは、キャビネットの安全性を高めます。これらの装置は、動作または故障による通電部品との偶発的な接触による感電に対する保護を提供します。

一般注文データ

バージョン	端子カバー, ベージュ, PA 66, 高さ: 196 mm, 幅: 46 mm, 深さ: 78 mm, V-2
注文番号	0326960000
種別	AH 46 SAKG46
GTIN (EAN)	4008190174712
数量	5 items

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

深さ	78 mm	奥行き (インチ)	3.0709 inch
高さ	196 mm	高さ (インチ)	7.7165 inch
幅	46 mm	幅 (インチ)	1.811 inch
正味重量	81.04 g		

温度

保管温度	-25 °C...55 °C	周囲温度	-50 °C...55 °C
連続動作温度、最小	-50 °C	連続動作温度、最大	100 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

システム仕様

バージョン	フード
-------	-----

全般

設置アドバイス	直接実装
---------	------

材料データ

基本材質	PA 66	色	ベージュ
UL 94 可燃性等級	V-2		

追加の技術データ

嵌合仕様	はい	設置アドバイス	直接実装
------	----	---------	------

分類

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		