

BS 25 O.IH SAKT1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ

電流および電圧トランスフォーマーの配線
バネおよびネジ接続技術採用の当社のテスト用接続断路
端子台は、電流、電圧、電力の測定に重要なあらゆる変
換回路を安全かつ高度な方法で作成することが可能で
す。

一般注文データ

バージョン	取り付けネジ(端子), 3.00 mm, 真鍮, 深さ: 28.7 mm, 幅: 5.5 mm, 高さ: 5.5 mm
注文番号	0334700000
種別	BS 25 O.IH SAKT1
GTIN (EAN)	4008190118839
数量	50 items

BS 25 O.IH SAKT1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技術データ**承認**

RoHS	適合
------	----

寸法と重量

深さ	28.7 mm	奥行き (インチ)	1.1299 inch
高さ	5.5 mm	高さ (インチ)	0.2165 inch
幅	5.5 mm	幅 (インチ)	0.2165 inch
直径	5.5 mm	正味重量	1.7 g

温度

保管温度	-25 °C...55 °C	周囲温度	-5 °C...40 °C
------	----------------	------	---------------

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
-----------	-----------

RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c
--------------------------	----

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

SCIP	cabfa93a-285a-4cc9-a7cb-2fefafa00bc7a4
------	--

システム仕様

バージョン	交差接続リンク
-------	---------

全般

設置アドバイス	直接実装
---------	------

寸法

直径	5.5 mm	スレッドメートル法サイズ、外部	3.00 mm
----	--------	-----------------	---------

材料データ

基本材質	真鍮	色	ページュ
------	----	---	------

追加の技術データ

設置アドバイス	直接実装	取り付け方式	ねじ込み
---------	------	--------	------

分類

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		