

BS 25 IH/GE SAKT1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



電流および電圧トランスフォーマーの配線
バネおよびネジ接続技術採用の当社のテスト用接続断路
端子台は、電流、電圧、電力の測定に重要なあらゆる変
換回路を安全かつ高度な方法で作成することが可能で
す。

一般注文データ

バージョン	取り付けネジ (端子), 3.00 mm, スチール, 真鍮, 深 さ: 28.7 mm, 幅: 5.5 mm, 高さ: 5.5 mm
注文番号	0335700000
種別	BS 25 IH/GE SAKT1
GTIN (EAN)	4008190189235
数量	50 items

BS 25 IH/GE SAKT1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

深さ	28.7 mm	奥行き (インチ)	1.1299 inch
高さ	5.5 mm	高さ (インチ)	0.2165 inch
幅	5.5 mm	幅 (インチ)	0.2165 inch
直径	3 mm	正味重量	1.78 g

温度

保管温度 -25 °C...55 °C 周囲温度 -5 °C...40 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

システム仕様

バージョン 交差接続リンク

全般

設置アドバイス 直接実装

寸法

直径 3 mm スレッドメートル法サイズ、外部 3.00 mm

材料データ

基本材質 スチール, 真鍮 色 黄色

追加の技術データ

固定形式 ねじ込み 設置アドバイス 直接実装
爆発試験バージョン いいえ 取り付け方式 ねじ込み

分類

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		