### **BS 25 IH/VI SAKT1**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### 製品イメージ







当社は、自社製品の取り扱いと補充を容易にする、幅広い取り付け関連のサポートを提供しています。各種ツールから絶縁スリーブや様々なネジまで、コンポーネントを最後的に組み合わせ、各規格や保護規制に準拠し、組み立てを容易にします。

#### 一般注文データ

バージョン	取り付けネジ (端子), 3.00 mm, スチール, 真鍮, 深さ: 28.7 mm, 幅: 5.5 mm, 高さ: 5.5 mm
注文番号	<u>0335800000</u>
種別	BS 25 IH/VI SAKT1
GTIN (EAN)	4008190039196
数量	50 items

カタログステータス / 図面 1

## **BS 25 IH/VI SAKT1**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技術データ

承認				
	\ <del>-</del>			
ROHS	適合			
寸法と重量			,	
  深さ	28.7 mm	奥行き(インチ)	1.1299 inch	
<u> 本 c</u> 高 さ	5.5 mm	<u>突1] e(1 フ ) )</u> 高さ(インチ)	0.2165 inch	
<u>同C</u> 幅	5.5 mm	幅(インチ)	0.2165 inch	
<u>增</u>	3 mm	正味重量	1.74 g	
保管温度	-25 °C55 °C	周囲温度	-5 °C40 °C	
環境製品コンプライアンス				
RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)			
RoHS 適用除外(該当する場合/既知の	- 年拠 (光)			
場合)	00			
REACH SVHC	Lead 7439-92-1			
SCIP	cabfa93a-285a-4cc9-a7cb-2fefa00bc7a4			
システム仕様				
バージョン	交差接続リンク			
設置アドバイス	直接実装			
	且以入代			
寸法				
直径	3 mm	スレッドメートル法サイズ、外部	3.00 mm	
材料データ				
基本材質	スチール, 真鍮	色	スミレ色	
追加の技術データ				
設置アドバイス	直接実装	取り付け方式	ねじ込み	
	且I女大衣 ————————————————————————————————————	#X 7 以 N 7J 17/	14 U 心少	
<u>分類</u>				
ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848	
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848	
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 9.0	27-14-11-92	
ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 10.0	27-14-11-92	
ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92	
ECLASS 13.0	27-25-03-90	ECLASS 14.0	27-25-03-90	
ECLASS 15.0	27-25-03-90			

カタログステータス / 図面 2