

BS 25 IH/VI SAKT1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



当社は、自社製品の取り扱いと補充を容易にする、幅広い取り付け関連のサポートを提供しています。各種ツールから絶縁スリーブや様々なネジまで、コンポーネントを最終的に組み合わせ、各規格や保護規制に準拠し、組み立てを容易にします。

一般注文データ

バージョン	取り付けネジ (端子), 3.00 mm, スチール, 真鍮, 深さ: 28.7 mm, 幅: 5.5 mm, 高さ: 5.5 mm
注文番号	0335800000
種別	BS 25 IH/VI SAKT1
GTIN (EAN)	4008190039196
数量	50 items

BS 25 IH/VI SAKT1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

深さ	28.7 mm	奥行き (インチ)	1.1299 inch
高さ	5.5 mm	高さ (インチ)	0.2165 inch
幅	5.5 mm	幅 (インチ)	0.2165 inch
直径	3 mm	正味重量	1.74 g

温度

保管温度 -25 °C...55 °C 周囲温度 -5 °C...40 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cabfa93a-285a-4cc9-a7cb-2fefa00bc7a4

システム仕様

バージョン 交差接続リンク

全般

設置アドバイス 直接実装

寸法

直径 3 mm スレッドメートル法サイズ、外部 3.00 mm

材料データ

基本材質 スチール, 真鍮 色 スミレ色

追加の技術データ

設置アドバイス 直接実装 取り付け方式 ねじ込み

分類

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		