

**SK E14 SAKS4****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図に類似

ヒューズホルダー SIHAは、断路端子をヒューズ端子に  
素早く切り替えます。断路レバーをそのまま取り外して  
ヒューズユニットを取り付けます。

**一般注文データ**

バージョン	スクリューカバーキャップ(端子)
注文番号	<a href="#">0339410000</a>
種別	SK E14 SAKS4
GTIN (EAN)	4008190032104
数量	20 items

**SK E14 SAKS4**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**技術データ**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**承認**

RoHS	適合
------	----

**寸法と重量**

深さ	30 mm	奥行き (インチ)	1.1811 inch
高さ	22 mm	高さ (インチ)	0.8661 inch
幅	22 mm	幅 (インチ)	0.8661 inch
直径	22.5 mm	正味重量	9 g

**温度**

保管温度	-25 °C...55 °C	周囲温度	-5 °C...40 °C
------	----------------	------	---------------

**環境製品コンプライアンス**

RoHS 対応状況	準拠
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

**システム仕様**

バージョン	その他
-------	-----

**寸法**

直径	22.5 mm
----	---------

**材料データ**

色	黒色
---	----

**追加の技術データ**

固定形式	ねじ込み	爆発試験バージョン	いいえ
------	------	-----------	-----

**分類**

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 9.0	27-14-11-92
ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 10.0	27-14-11-92
ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92
ECLASS 13.0	27-25-03-90	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		