

製品イメージ



電流および電圧トランスフォーマーの配線
バネおよびネジ接続技術採用の当社のテスト用接続断路
端子台は、電流、電圧、電力の測定に重要なあらゆる変
換回路を安全かつ高度な方法で作成することが可能で
す。

一般注文データ

| | |
|------------|---|
| バージョン | ソケット (端子), プラグイン深度: 10 mm, 深さ: 31.7 mm |
| 注文番号 | 0341600000 |
| 種別 | STB 30.5 IH/VI |
| GTIN (EAN) | 4008190026035 |
| 数量 | 50 items |
| 配送ステータス | この記事は今後ご利用いただけなくなります。 |
| 利用可能期限 | 2026-06-30T00:00:00+02:00 |
| 代替製品 | STB 30.5 IH/RT |

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

| | | | |
|------|---------|-----------|-------------|
| 深さ | 31.7 mm | 奥行き (インチ) | 1.248 inch |
| 幅 | 7.2 mm | 幅 (インチ) | 0.2835 inch |
| 正味重量 | 2.6 g | | |

温度

| | | | |
|-----------|----------------|-----------|----------------|
| 保管温度 | -25 °C...55 °C | 周囲温度 | -50 °C...55 °C |
| 連続動作温度、最小 | -50 °C | 連続動作温度、最大 | 100 °C |

環境製品コンプライアンス

| | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除あり) |
| RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | dce63e23-eea1-4eaa-9071-1c98fc8fa2ea |

システム仕様

バージョン マウントレール用

寸法

| | | | |
|-------|------|---------|-------|
| ねじ山長さ | 7 mm | プラグイン深度 | 10 mm |
|-------|------|---------|-------|

材料データ

| | | | |
|-------------|-------|---|------|
| 基本材質 | PA 66 | 色 | スミレ色 |
| UL 94 可燃性等級 | V-2 | | |

追加の技術データ

| | | | |
|--------|------|-----------|-----|
| 固定形式 | ねじ込み | 爆発試験バージョン | いいえ |
| 取り付け方式 | ねじ込み | | |

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002848 | ETIM 9.0 | EC002848 |
| ETIM 10.0 | EC002848 | ECLASS 14.0 | 27-25-03-90 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-90 | | |