

QL 10 RSF1+2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KGKlingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

統合型接続遮断レバー付属端子台とは対照的に、当社の接続遮断プラグは、端子台と各アプリケーションを完全に取り外しうけ、当社の標準ディスコネクタに代わる柔軟なソリューションを提供します。

一般注文データ

バージョン	渡り配線コネクタ(端子),ねじ込み,グレー,20 A, 極数: 10, ピッチ (mm) (P): 8.00, 絶縁: いいえ, 幅: 106 mm
注文番号	0341700000
種別	QL 10 RSF1+2
GTIN (EAN)	4008190003173
数量	20 items

QL 10 RSF1+2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ**承認**

RoHS	適合
------	----

寸法と重量

深さ	2 mm	奥行き (インチ)	0.0787 inch
高さ	6 mm	高さ (インチ)	0.2362 inch
幅	106 mm	幅 (インチ)	4.1732 inch
正味重量	8.23 g		

温度

保管温度	-25 °C...55 °C	周囲温度	-5 °C...40 °C
------	----------------	------	---------------

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

システム仕様

バージョン	短絡接続
-------	------

全般

極数	10	設置アドバイス	直接実装
----	----	---------	------

寸法

ピッチ (mm) (P)	8.00 mm
--------------	---------

材料データ

基本材質	銅・亜鉛	色	グレー
------	------	---	-----

評価データ

定格電圧	400 V	公称電流	20 A
------	-------	------	------

追加の技術データ

固定形式	ねじ込み	設置アドバイス	直接実装
爆発試験バージョン	いいえ		

分類

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		