

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









アルミ製の Klippon® K エンクロージャーは、非常に広い範囲での使用に適しています。エンクロージャー内に多種のコンポーネントを設置でき、特に高温耐性、優れたIP 保護、優れた衝撃耐性が役立ちます。

お客様がどのアプリケーションを計画していようとも、 ワイドミュラーはお客様の要件に正確に合った広範なア ルミニウム製エンクロージャーを提供できます。

Klippon® K の危険場所対応エンクロージャーは、ご要望に応じてご利用いただけます。

当社の幅広い製品範囲には、次のような利点があります:

- 次のふたつの表面仕上がご利用いただけます。ナチュラル仕上、および粉体コート仕上(RAL 7001)
- クロロプレン成形シールを標準装備 (シリコーン成形 シールはオプションで利用可能)
- 19種のエンクロージャーサイズに対応した、マイナス ネジヘッド搭載の標準クロージャーシステム
- ガスケット領域外の取り付け孔
- 高い IP 保護等級: DIN EN 60529 準拠 IP66、IP67、および IP68
- 最大 7 (10) ジュールの衝撃耐性
- ATEX、IECEx、cULus、DNV GL、および空エンクロージャー規格に準拠した、エンクロージャーの認証取得。
- EN 45545-2:2013 に準拠した鉄道アプリケーションに 適合
- 合金による塩水への耐性
- スレッド穿孔および多種の端末設定搭載の標準分電器エンクロージャー

一般注文データ

バージョン	KlipponK(アルミニウムの空エンクロージャ), 空 エンクロージャ, アルミニウム製エンクロージャ, 高さ: 70 mm, 幅: 165 mm, 深さ: 45 mm, 基本材質: アルミニウムAISi12, 未処理, 銀色
注文番号	0342200000
種別	KLIPPON K3
GTIN (EAN)	4008190116521
数量	5 items



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認	

MAMID承認件数	

ROHS	適合
UL File Number Search	<u>UL ウェブサイト</u>
証明書番号(cULus)	E197061

寸法と重量

深さ	45 mm	奥行き (インチ)	1.7716 inch
高さ	70 mm	高さ (インチ)	2.7559 inch
幅	165 mm	幅(インチ)	6.4961 inch
取付寸法 - 高さ	42 mm	 取付寸法 - 幅	153 mm
正味重量	442.6 g		

温度

動作温度 -40 ℃...80 ℃

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

ケーブルグランド、上**/**下

M20	4	M12	6	
M16	5			

ケーブルグランド、右

M16	1	M12	1

ケーブルグランド、左

M12	1	M16	1

一般な情報

カバー素材厚み	3 mm	筐体素材厚	3.5 mm
動作温度、最大	80 °C	動作温度、最小	-40 °C
蓋付け	マイナスM4トルックスス テンレスねじ	標準	EN 45545-2:2013
表面仕上	未処理	衝撃耐性	10 Jバージョン標準
保護度合い	IP66, IP67, IP68	基本材質	アルミニウムAlSi12
シール材	クロロプレン	蓋ネジ用トルク	2.5 Nm
積分固定	ねじ穴M4	エンクロージャ付属品	孔4 mm
注:保護等級	IP68 (t=72h、h=1m)	保護等級(UL)	Type 4, Type 4X
<u> </u>	4	アクセス開口:幅	158 mm
レールに合わせたアセンブリ解除	TS15 155 KLIPPON K3 CSS	フランジプレート	いいえ





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

最大ペイロード	1.16 kg	蓋	はい
アクセス開口部:高さ	63 mm	使用範囲	プロセス業界, 輸送, 海洋工 学, 包装業界, 港湾施設, 機 械製造
<u>垂直</u> アセンブリ			
			'
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	*	WDU 4 / ZDU 4	*
水平アセンブリ	'		'
			'
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	1x22		
証明書番号の格納装置	'		'
			'
DoC LVD(適合宣言番号)	DE PS2410 160412 001ISS03	認証書番号(DNV)	TAE00002SM
承認条件	cULus, RMRS, DNV	証明書番号(cULus)	E197061
分類	'		'
ETIM 6.0	EC000261	ETIM 7.0	EC000261
ETIM 8.0	EC000261	ETIM 9.0	EC000261
ETIM 10.0	EC000261	ECLASS 9.0	27-18-01-01
ECLASS 9.1	27-18-92-90	ECLASS 10.0	27-18-01-01
ECLASS 11.0	27-18-01-01	ECLASS 12.0	27-18-01-01
ECLASS 13.0	27-18-01-01	ECLASS 14.0	27-18-01-01
ECLASS 15.0	27-18-01-01		






Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

図面

寸法図





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

TS 15



Klippon® K エンクロージャーモデルシリーズのシステム アクセサリを使用すると、各アプリケーションの特定要 件に合わせてエンクロージャーを容易に調整できます。

- DIN レール TS 35 および TS15
- 取り付けプレート
- ・ヒンジ
- 壁固定ホルダー

ワイドミュラーは、お客様の仕様に従って、必要な端子とケーブルグランドをすべて備えたこのエンクロージャーを製造し、供給することができます。

一般注文データ

種別 TS15 155 KLIPPON K3 CSS

バージョン

注文番号 <u>1910030000</u> GTIN (EAN) 4032248536948 レール, TS 15, 幅: 155 mm, スロットなし, スチール, 亜鉛めっき, クロ

ムメッキ

数量 1 ST

Klippon® K - 取り付けプレート



Klippon® K エンクロージャーモデルシリーズのシステムアクセサリを使用すると、各アプリケーションの特定要件に合わせてエンクロージャーを容易に調整できます。

- DIN レール TS 35 および TS15
- 取り付けプレート
- ・ビンジ
- 壁固定ホルダー

ワイドミュラーは、お客様の仕様に従って、必要な端子とケーブルグランドをすべて備えたこのエンクロージャーを製造し、供給することができます。

ー般注文データ

種別	MOPL K3 NT FE	パージョン
注文番号	<u>1899630000</u>	KlipponK (アルミニウムの空エンクロージャ),取り付けプレート,取
GTIN (EAN)	4032248519613	り付けプレート, 高さ: 44 mm, 幅: 156 mm, 深さ: 3 mm, 基本材質: ス
数量	1 ST	チール板、亜鉛メッキ, 亜鉛めっき, 銀色
種別	MOPL K3 N FE	バージョン
注文番号	<u>1898210000</u>	KlipponK (アルミニウムの空エンクロージャ),取り付けプレート,取
GTIN (EAN)	4032248516797	り付けプレート, 高さ: 44 mm, 幅: 156 mm, 深さ: 3 mm, 基本材質: ス
数量	1 ST	チール板、亜鉛メッキ, 亜鉛めっき, 銀色

取り付けサポート



当社は、自社製品の取り扱いと補充を容易にする、幅広い取り付け関連のサポートを提供しています。各種ツールから絶縁スリーブや様々なネジまで、コンポーネントを最後的に組み合わせ、各規格や保護規制に準拠し、組み立てを容易にします。



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

一般注文データ

種別 FKSC M4X6 D8/SW2 注文番号 1567480000

バージョン

GTIN (EAN) 4008190033491 数量 100 ST

SAK モデルシリーズ, アレン六角ネジ, ねじ, 極数: 1

TS 15



Klippon® K エンクロージャーモデルシリーズのシステム アクセサリを使用すると、各アプリケーションの特定要 件に合わせてエンクロージャーを容易に調整できます。

- DIN レール TS 35 および TS15
- •取り付けプレート
- ・ヒンジ
- 壁固定ホルダー

マイドミュラーは、お客様の仕様に従って、必要な端子とケーブルグランドをすべて備えたこのエンクロージャーを製造し、供給することができます。

一般注文データ

15-11	•	
種別	TS15X5 ST K3	バージョン
注文番号	8000003885	レール, TS 15, 幅: 155 mm, スロットなし, スチール, ガルバニ亜鉛
GTIN (EAN)	4050118652512	メッキおよび不動態化
数量	20 ST	