

SS M5 D 128-A 5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

当社は、自社製品の取り扱いと補充を容易にする、幅広い取り付け関連のサポートを提供しています。各種ツールから絶縁スリーブや様々なネジまで、コンポーネントを最後的に組み合わせ、各規格や保護規制に準拠し、組み立てを容易にします。

一般注文データ

バージョン	ロックワッシャー, 銅
注文番号	0346100000
種別	SS M5 D 128-A 5
GTIN (EAN)	4008190137199
数量	50 items

SS M5 D 128-A 5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ**承認**

RoHS	適合
------	----

寸法と重量

壁厚、最大	1.6 mm	正味重量	0.31 g
-------	--------	------	--------

温度

周囲温度	-5 °C...40 °C
------	---------------

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

システム仕様

バージョン	ヒューズカートリッジ
-------	------------

全般

設置アドバイス	直接実装	表面仕上	未処理
---------	------	------	-----

材料データ

基本材質	銅	表面仕上	未処理
色	グレー		

追加の技術データ

設置アドバイス	直接実装	取り付け方式	レール
---------	------	--------	-----

分類

ETIM 8.0	EC002345	ETIM 9.0	EC002345
ETIM 10.0	EC002345	ECLASS 14.0	23-09-03-09
ECLASS 15.0	23-09-03-09		