SK E18 SAKS5



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





図に類似

ヒューズホルダー SIHAは、断路端子をヒューズ端子に 素早く切り替えます。断路レバーをそのまま取り外して ヒューズユニットを取り付けます。

一般注文データ

バージョン	スクリューカバーキャップ (端子)	
注文番号	<u>0359310000</u>	
種別	SK E18 SAKS5	
GTIN (EAN)	4008190002121	
数量	20 items	

カタログステータス / 図面

SK E18 SAKS5



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認					
ROHS	適合				
対法と重量			<u> </u>		
- 深さ	29 mm	奥行き(インチ)	1.1417 inch		
高さ	22.5 mm	 高さ(インチ)	0.8858 inch		
届	22.5 mm	幅(インチ)	0.8858 inch		
E味重量	9.77 g		,		
温度					
果管温度	-25 °C55 °C	周囲温度	-5 °C40 °C		
環境製品コンプライアンフ		, 15-mix			
K-5C-FC CILITION OF THE POST O	<u> </u>				
RoHS 対応状況	準拠				
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHo	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません			
システム仕様					
バージョン	その他				
 全般			<u> </u>		
設置アドバイス	直接実装				
材料データ					
<u> </u>	黒色				
追加の技術データ					
		V= TT = 14 A .			
固定形式	ねじ込み	<u>設置アドバイス</u>	直接実装		
暴発試験バージョン	いいえ				
分類 					
ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848		
TIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848		
TIM 10.0	EC002848	ECLASS 9.0	27-14-11-92		
ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 10.0	27-14-11-92		
ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92		
ECLASS 13.0	27-25-03-90	ECLASS 14.0	27-25-03-90		
ECLASS 15.0	27-25-03-90				

カタログステータス / 図面 2