



図に類似

ヒューズホルダー SIHAは、断路端子をヒューズ端子に素早く切り替えます。断路レバーをそのまま取り外してヒューズユニットを取り付けます。

## 一般注文データ

バージョン	スクリューカバーキャップ (端子)
注文番号	<a href="#">0359310000</a>
種別	SK E18 SAKS5
GTIN (EAN)	4008190002121
数量	20 items

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

深さ	29 mm	奥行き (インチ)	1.1417 inch
高さ	22.5 mm	高さ (インチ)	0.8858 inch
幅	22.5 mm	幅 (インチ)	0.8858 inch
正味重量	9.77 g		

## 温度

保管温度 -25 °C...55 °C 周囲温度 -5 °C...40 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠  
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## システム仕様

バージョン その他

## 全般

設置アドバイス 直接実装

## 材料データ

色 黒色

## 追加の技術データ

固定形式 ねじ込み 設置アドバイス 直接実装  
爆発試験バージョン いいえ

## 分類

ETIM 8.0 EC002848 ETIM 9.0 EC002848  
ETIM 10.0 EC002848 ECLASS 14.0 27-25-03-90  
ECLASS 15.0 27-25-03-90