

MF TBF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



TBF モデルシリーズのエンクロージャーは、非常に強靭なガラス繊維強化ポリエチレンで製造されています。これらのエンクロージャーは、軽量性および高い衝撃耐性を必要とするアプリケーションに最適です。耐候性に優れた TB エンクロージャーは、幅広いアプリケーションに適した形状です。アクセサリの総合機能と共に、規制機関、計測機器、バルブ、その他機器などの組込型機器を収容する総合的なソリューションを提供します。

機能 :

- 2 バージョンで 9 サイズ、灰色および透明カバーが付属
- ナイロン製ネジによるカバー
- シール領域外の固定孔
- 端子レールおよび取り付けプレートに設置用のネジ
- 総合的なアクセサリ
- ワイドミュラーは、お客様の仕様に従ってエンクロージャーを製造し、供給し、必要な端子とケーブルグランドをすべて備えることができます。

一般注文データ

バージョン	TBF (ポリエチレン空エンクロージャ), 取付けフット, 固定ラグ, 高さ: 72.5 mm, 幅: 24 mm, 深さ: 12 mm, 基本材質: ポリアミド, ポリアミド66, 漆黒
注文番号	0360800000
種別	MF TBF
GTIN (EAN)	4008190108595
数量	1 items

MF TBF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

技術データ

www.weidmueller.com

承認

RoHS	適合
------	----

寸法と重量

深さ	12 mm	奥行き (インチ)	0.4724 inch
高さ	72.5 mm	高さ (インチ)	2.8543 inch
幅	24 mm	幅 (インチ)	0.9449 inch
正味重量	69 g		

温度**動作温度****環境製品コンプライアンス**

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
-----------	-----------

RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の 場合)	6al
------------------------------	-----

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

一般な情報

固定形式	ねじ込み	基本材質	ポリアミド, ポリアミド 66
------	------	------	-----------------

分類

ETIM 8.0	EC002625	ETIM 9.0	EC002625
ETIM 10.0	EC002625	ECLASS 14.0	27-18-28-07
ECLASS 15.0	27-18-28-07		