

**P 18/20 D02 BL SAKS5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**製品イメージ**

当社の幅広い品揃えのアクセサリとして、適切なヒューズリンクも提供します。品揃えには、5 x 20 mm から 10 x 38 mm までの装置保護ヒューズ(ミニチュアヒューズ)、E 14 から E 18 のヒューズリンク、自動車用ヒューズ、自動遮断器が含まれます。ヒューズホルダー対応ゲージリングが品揃え全体にわたって展開されています。

**一般注文データ**

バージョン	ヒューズゲージリング(端子), 高さ: 11 mm, 深さ: 10.5 mm, アルミニウム, 青色
注文番号	<a href="#">0361800000</a>
種別	P 18/20 D02 BL SAKS5
GTIN (EAN)	4008190106249
数量	50 items

**P 18/20 D02 BL SAKS5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技術データ****承認**

RoHS	適合
------	----

**寸法と重量**

深さ	10.5 mm	奥行き (インチ)	0.4134 inch
高さ	11 mm	高さ (インチ)	0.4331 inch
直径	16.6 mm	正味重量	0.54 g

**温度**

周囲温度	-5 °C...40 °C
------	---------------

**環境製品コンプライアンス**

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

**システム仕様**

バージョン	ヒューズカートリッジ
-------	------------

**全般**

設置アドバイス	直接実装
---------	------

**寸法**

直径	16.6 mm
----	---------

**材料データ**

基本材質	アルミニウム	色	青色
------	--------	---	----

**評価データ**

公称電流	20 A
------	------

**追加の技術データ**

設置アドバイス	直接実装
---------	------

**分類**

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		