

P 18/25 D02 GE SAKS5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



当社の幅広い品揃えのアクセサリとして、適切なヒューズリンクも提供します。品揃えには、5 x 20 mm から 10 x 38 mm までの装置保護ヒューズ (ミニチュアヒューズ)、E 14 から E 18 のヒューズリンク、自動車用ヒューズ、自動遮断器が含まれます。ヒューズホルダー対応ゲージリングが品揃え全体にわたって展開されています。

一般注文データ

バージョン	ヒューズゲージリング (端子), 高さ: 11 mm, 深さ: 10.5 mm, アルミニウム, 黄色
注文番号	0361900000
種別	P 18/25 D02 GE SAKS5
GTIN (EAN)	4008190091101
数量	50 items
配送ステータス	この記事は今後ご利用いただけなくなります。
最終注文日	2026-12-31T00:00:00+01:00

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

深さ	10.5 mm	奥行き (インチ)	0.4134 inch
高さ	11 mm	高さ (インチ)	0.4331 inch
直径	16.6 mm	正味重量	0.51 g

温度

周囲温度 -5 °C...40 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

システム仕様

バージョン ヒューズカートリッジ

全般

設置アドバイス 直接実装

寸法

直径 16.6 mm

材料データ

基本材質 アルミニウム 色 黄色

評価データ

公称電流 25 A

追加の技術データ

設置アドバイス 直接実装

分類

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		