

## P 18/25 D02 GE SAKS5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



当社の幅広い品揃えのアクセサリとして、適切なヒューズリングも提供します。品揃えには、5 x 20 mm から 10 x 38 mm までの装置保護ヒューズ (ミニチュアヒューズ)、E 14 から E 18 のヒューズリング、自動車用ヒューズ、自動遮断器が含まれます。ヒューズホルダー対応ゲージリングが品揃え全体にわたって展開されています。

## 一般注文データ

|            |   |
|------------|---|
| バージョン      | ヒューズゲージリング (端子), 高さ: 11 mm, 深さ: 10.5 mm, アルミニウム, 黄色 |
| 注文番号       | <a href="#">0361900000</a>                          |
| 種別         | P 18/25 D02 GE SAKS5                                |
| GTIN (EAN) | 4008190091101                                       |
| 数量         | 50 items  |

## P 18/25 D02 GE SAKS5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

|    |         |           |             |
|----|---------|-----------|-------------|
| 深さ | 10.5 mm | 奥行き (インチ) | 0.4134 inch |
| 高さ | 11 mm   | 高さ (インチ)  | 0.4331 inch |
| 直径 | 16.6 mm | 正味重量      | 0.51 g      |

## 温度

周囲温度 -5 °C...40 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)  
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## システム仕様

バージョン ヒューズカートリッジ

## 全般

設置アドバイス 直接実装

## 寸法

直径 16.6 mm

## 材料データ

基本材質 アルミニウム 色 黄色

## 評価データ

公称電流 25 A

## 追加の技術データ

設置アドバイス 直接実装

## 分類

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002848    | ETIM 9.0    | EC002848    |
| ETIM 10.0   | EC002848    | ECLASS 14.0 | 27-25-03-90 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-90 |             |             |