

P 18/35 D02 SW SAKS5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



当社の幅広い品揃えのアクセサリとして、適切なヒューズリンクも提供します。品揃えには、5 x 20 mm から 10 x 38 mm までの装置保護ヒューズ(ミニチュアヒューズ)、E 14 から E 18 のヒューズリンク、自動車用ヒューズ、自動遮断器が含まれます。ヒューズホルダー対応ゲージリングが品揃え全体にわたって展開されています。

一般注文データ

| | |
|------------|--|
| バージョン | ヒューズゲージリング(端子), 高さ: 11 mm, 深さ: 10.5 mm, アルミニウム, 黒色 |
| 注文番号 | 0362000000 |
| 種別 | P 18/35 D02 SW SAKS5 |
| GTIN (EAN) | 4008190070175 |
| 数量 | 50 items |

P 18/35 D02 SW SAKS5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

| | |
|------|----|
| RoHS | 適合 |
|------|----|

寸法と重量

| | | | |
|----|---------|-----------|-------------|
| 深さ | 10.5 mm | 奥行き (インチ) | 0.4134 inch |
| 高さ | 11 mm | 高さ (インチ) | 0.4331 inch |
| 直径 | 16.6 mm | 正味重量 | 0.54 g |

温度

| | |
|------|---------------|
| 周囲温度 | -5 °C...40 °C |
|------|---------------|

環境製品コンプライアンス

| | |
|------------|-------------------------|
| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |
| REACH SVHC | 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません |

システム仕様

| | |
|-------|------------|
| バージョン | ヒューズカートリッジ |
|-------|------------|

全般

| | |
|---------|------|
| 設置アドバイス | 直接実装 |
|---------|------|

寸法

| | |
|----|---------|
| 直径 | 16.6 mm |
|----|---------|

材料データ

| | | | |
|------|--------|---|----|
| 基本材質 | アルミニウム | 色 | 黒色 |
|------|--------|---|----|

評価データ

| | |
|------|------|
| 公称電流 | 35 A |
|------|------|

追加の技術データ

| | |
|---------|------|
| 設置アドバイス | 直接実装 |
|---------|------|

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002848 | ETIM 9.0 | EC002848 |
| ETIM 10.0 | EC002848 | ECLASS 14.0 | 27-25-03-90 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-90 | | |