

**BFSC M4X20**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**製品イメージ**

当社は、自社製品の取り扱いと補充を容易にする、幅広い取り付け関連のサポートを提供しています。各種ツールから絶縁スリーブや様々なネジまで、コンポーネントを最後的に組み合わせ、各規格や保護規制に準拠し、組み立てを容易にします。

**一般注文データ**

バージョン	取り付けネジ(端子), 4.00 mm, スチール, 深さ: 7 mm, 幅: 7 mm, 高さ: 20 mm
注文番号	<a href="#">0362800000</a>
種別	BFSC M4X20
GTIN (EAN)	4008190114053
数量	100 items

**BFSC M4X20**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技術データ****承認**

RoHS	適合
------	----

**寸法と重量**

深さ	7 mm	奥行き (インチ)	0.2756 inch
高さ	20 mm	高さ (インチ)	0.7874 inch
幅	7 mm	幅 (インチ)	0.2756 inch
直径	4 mm	正味重量	2.11 g

**温度**

周囲温度	-5 °C...40 °C
------	---------------

**環境製品コンプライアンス**

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

**システム仕様**

バージョン	交差接続リンク
-------	---------

**全般**

設置アドバイス	直接実装
---------	------

**寸法**

直径	4 mm	スレッドメートル法サイズ、外部	4.00 mm
----	------	-----------------	---------

**材料データ**

基本材質	スチール	色	銀色
------	------	---	----

**追加の技術データ**

固定形式	ねじ込み	設置アドバイス	直接実装
爆発試験バージョン	いいえ	取り付け方式	ねじ込み

**分類**

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 9.0	27-14-11-92
ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 10.0	27-14-11-92
ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92
ECLASS 13.0	27-25-03-90	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		

**BFSC M4X20**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

### 取り付けサポート



当社は、自社製品の取り扱いと補充を容易にする、幅広い取り付け関連のサポートを提供しています。各種ツールから絶縁スリーブや様々なネジまで、コンポーネントを最後的に組み合わせ、各規格や保護規制に準拠し、組み立てを容易にします。

### 一般注文データ

種別	SS M4 D 128-A 4
注文番号	<a href="#">0136400000</a>
GTIN (EAN)	4008190118143
数量	100 ST

バージョン  
ロックワッシャー, 銅