

KISC M2.5X15/5.5 SAKD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



当社は、自社製品の取り扱いと補充を容易にする、幅広い取り付け関連のサポートを提供しています。各種ツールから絶縁スリーブや様々なネジまで、コンポーネントを最後的に組み合わせ、各規格や保護規制に準拠し、組み立てを容易にします。

一般注文データ

バージョン	取り付けネジ (端子), 2.50 mm, スチール, 深さ: 3.8 mm, 幅: 4.5 mm, 高さ: 15 mm
注文番号	0367700000
種別	KISC M2.5X15/5.5 SAKD
GTIN (EAN)	4008190170844
数量	100 items
配送ステータス	この記事は今後ご利用いただけなくなります。
利用可能期限	2026-06-30T00:00:00+02:00

KISC M2.5X15/5.5 SAKD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技術データ

www.weidmueller.com

承認

ROHS	適合
------	----

寸法と重量

深さ	3.8 mm	奥行き (インチ)	0.1496 inch
高さ	15 mm	高さ (インチ)	0.5906 inch
幅	4.5 mm	幅 (インチ)	0.1772 inch
正味重量	0.61 g		

温度

周囲温度	-5 °C...40 °C
------	---------------

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

システム仕様

バージョン	バスバー用
-------	-------

全般

設置アドバイス	直接実装	表面仕上	その他
---------	------	------	-----

寸法

スレッドメートル法サイズ、外部	2.50 mm
-----------------	---------

材料データ

基本材質	スチール	表面仕上	その他
色	銀色		

追加の技術データ

固定形式	ねじ込み	設置アドバイス	直接実装
爆発試験バージョン	いいえ	取り付け方式	ねじ込み

分類

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		