

Q 4 AKZ1.5


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



統合型接続遮断レバー付属端子台とは対照的に、当社の接続遮断プラグは、端子台と各アプリケーションを完全に取り外しでき、当社の標準ディスコネクタに代わる柔軟なソリューションを提供します。

一般注文データ

バージョン	渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, グレー, 24 A, 極数: 4, ピッチ (mm) (P): 5.10, 絶縁: いいえ, 幅: 19.3 mm
注文番号	0368400000
種別	Q 4 AKZ1.5
GTIN (EAN)	4008190153892
数量	50 items

Q 4 AKZ1.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

深さ	11 mm	奥行き (インチ)	0.4331 inch
高さ	4 mm	高さ (インチ)	0.1575 inch
幅	19.3 mm	幅 (インチ)	0.7598 inch
正味重量	3.36 g		

温度

保管温度 -25 °C...55 °C 周囲温度 -5 °C...40 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

システム仕様

バージョン 交差接続リンク

全般

極数 4 設置アドバイス 直接実装

寸法

ピッチ (mm) (P) 5.10 mm

材料データ

基本材質 銅・錫 色 グレー

評価データ

定格電圧 400 V 公称電流 24 A

追加の技術データ

固定形式 ねじ込み 設置アドバイス 直接実装
爆発試験バージョン いいえ

分類

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		