

## Q 10 SAK4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



統合型接続遮断レバー付属端子台とは対照的に、当社の接続遮断プラグは、端子台と各アプリケーションを完全に取り外しでき、当社の標準ディスコネクタに代わる柔軟なソリューションを提供します。

## 一般注文データ

|            |   |
|------------|---|
| バージョン      | 渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, グレー, 32 A, 極数: 10, ピッチ (mm) (P): 6.00, 絶縁: いいえ, 幅: 63.5 mm |
| 注文番号       | <a href="#">0368800000</a>  |
| 種別         | Q 10 SAK4   |
| GTIN (EAN) | 4008190049478   |
| 数量         | 20 items  |

## Q 10 SAK4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

|      |         |           |             |
|------|---------|-----------|-------------|
| 深さ   | 20.5 mm | 奥行き (インチ) | 0.8071 inch |
| 高さ   | 6 mm    | 高さ (インチ)  | 0.2362 inch |
| 幅    | 63.5 mm | 幅 (インチ)   | 2.5 inch    |
| 正味重量 | 24.6 g  |           |             |

## 温度

保管温度 -25 °C...55 °C 周囲温度 -5 °C...40 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)  
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## システム仕様

バージョン 交差接続リンク

## 全般

極数 10 設置アドバイス 直接実装

## 寸法

ピッチ (mm) (P) 6.00 mm

## 材料データ

基本材質 銅・錫 色 グレー

## 評価データ

公称電流 32 A

## 追加の技術データ

固定形式 ねじ込み 設置アドバイス 直接実装  
爆発試験バージョン いいえ

## 分類

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000489    | ETIM 9.0    | EC000489    |
| ETIM 10.0   | EC000489    | ECLASS 14.0 | 27-25-03-03 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-03 |             |             |