H1,0/6



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







0.25 ~ 6,0 mm(AWG 24 - 10) の導体対応錫メッキ銅製 寸法公差は DIN 46228 part 1 準拠

• ポリ袋 バラ詰めで供給

### 一般注文データ

バージョン	ワイヤ終端フェルール, 標準, 6 mm, 6 mm, いいえ
注文番号	<u>0372600000</u>
種別	H1,0/6
GTIN (EAN)	4008190180263
数量	1000 items
パッケージ	弛緩

カタログステータス / 図面

H1,0/6



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

_	2
7#	="
<i>7</i>	Fire.
<i>7</i>	耐心

MAMID承認件数	
	MII - C (QP c (VL)us
	C IIS LISTED Pending

ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号(cULus)	E499744

### 寸法と重量

正味重量	0.04 g

# 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	進枷 /名除たし)
RoHS 对心状况	平波 (光脉なび)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

### 技術データ

項目説明	プラスチックカラー付きワ	バージョン	標準
77.	イヤーエンドフェルール		1,550

### ワイヤエンドフェルール

接点面直径 (D1)	1.4 mm	接点面長さ (L2)	6 mm
カラー直径 (D2)	2.5 mm	L1 (mm)	6.00 mm
導体接続断面積 AWG、最大.	AWG 17	被覆剥き長さ	6 mm
導体断面	1 mm²		

### 分類

ETIM 6.0	EC00005	ETIM 7.0	EC00005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 9.0	27-40-02-01
ECLASS 9.1	27-40-02-01	ECLASS 10.0	27-40-02-01
ECLASS 11.0	27-40-02-01	ECLASS 12.0	27-40-02-01
ECLASS 13.0	27-40-02-01	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

カタログステータス / 図面 2



H1,0/6

図面



### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

