

KISC M3X20 SAK10 CU5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



当社は、自社製品の取り扱いと補充を容易にする、幅広い取り付け関連のサポートを提供しています。各種ツールから絶縁スリーブや様々なネジまで、コンポーネントを最後的に組み合わせ、各規格や保護規制に準拠し、組み立てを容易にします。

一般注文データ

バージョン	SAK モデルシリーズ, 取付けねじ, 銅
注文番号	0377100000
種別	KISC M3X20 SAK10 CU5
GTIN (EAN)	4008190060350
数量	100 items

KISC M3X20 SAK10 CU5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

RoHS	適合
------	----

寸法と重量

深さ	4.8 mm	奥行き (インチ)	0.189 inch
高さ	20 mm	高さ (インチ)	0.7874 inch
幅	4.8 mm	幅 (インチ)	0.189 inch
正味重量	1.26 g		

温度

保管温度	-25 °C...55 °C	周囲温度	-5 °C...40 °C
------	----------------	------	---------------

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

システム仕様

バージョン	バスバー用
-------	-------

全般

設置アドバイス	直接実装	表面仕上	その他
---------	------	------	-----

寸法

スレッドメートル法サイズ、外部	3.00 mm
-----------------	---------

材料データ

基本材質	銅	表面仕上	その他
色	グレー		

追加の技術データ

固定形式	ねじ込み	設置アドバイス	直接実装
爆発試験バージョン	いいえ		

分類

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		