

## H10,0/18

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- 10.0 ~ 185.0 mm (AWG 7 ~ 350 MCM) の導体対応  
錫メッキ銅製  
寸法公差は DIN 46228 part 1 準拠  
• ポリ袋バラ詰めで供給

## 一般注文データ

|            |                                   |
|------------|-----------------------------------|
| バージョン      | ワイヤ終端フェルール, 標準, 18 mm, 18 mm, いいえ |
| 注文番号       | <a href="#">0379300000</a>        |
| 種別         | H10,0/18                          |
| GTIN (EAN) | 4008190156091                     |
| 数量         | 500 items                         |
| パッケージ      | 弛緩                                |

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

UL File Number Search

[ULウェブサイト](#)

証明書番号 (cULus)

E499744

## 寸法と重量

正味重量

0.44 g

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況

準拠 (免除なし)

REACH SVHC

0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 技術データ

項目説明

プラスチックカラー付きワイヤ  
エンドフェルール

バージョン

標準

## ワイヤエンドフェルール

接点面直径 (D1)

4.5 mm

接点面長さ (L2)

18 mm

カラー直径 (D2)

5.8 mm

L1 (mm)

18.00 mm

導体接続断面積 AWG、最大.

AWG 8

被覆剥き長さ

18 mm

導体断面

10 mm<sup>2</sup>

## 分類

ETIM 8.0

EC000005

ETIM 9.0

EC000005

ETIM 10.0

EC000005

ECLASS 14.0

27-40-02-01

ECLASS 15.0

27-40-02-01

