

## IH 4.8 DB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



当社は、自社製品の取り扱いと補充を容易にする、幅広い取り付け関連のサポートを提供しています。各種ツールから絶縁スリーブや様々なネジまで、コンポーネントを最終的に組み合わせ、各規格や保護規制に準拠し、組み立てを容易にします。

## 一般注文データ

バージョン	Wモデルシリーズ, 絶縁スリーブ
注文番号	<a href="#">0386160000</a>
種別	IH 4.8 DB
GTIN (EAN)	4008190141004
数量	100 items

## IH 4.8 DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS 適合  
UL File Number Search [ULウェブサイト](#)  
証明書番号 (UR) E60693

## 寸法と重量

深さ	5 mm	奥行き (インチ)	0.1968 inch
高さ	22 mm	高さ (インチ)	0.8661 inch
幅	7 mm	幅 (インチ)	0.2756 inch
正味重量	0.34 g		

## 温度

保管温度	-25 °C...55 °C	周囲温度	-5 °C...55 °C
動作温度	-50 °C...	連続動作温度、最大	100 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)  
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## UL評価データ

証明書番号 (UR) E60693

## 全般

設置アドバイス 直接実装

## 材料データ

基本材質	PA 66	色	ダークベージュ
UL 94 可燃性等級	V-2		

## 追加の技術データ

設置アドバイス	直接実装	爆発試験バージョン	いいえ
---------	------	-----------	-----

## 分類

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		