### **IH 6.3 WEM GE**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







当社は、自社製品の取り扱いと補充を容易にする、幅広い取り付け関連のサポートを提供しています。各種ツールから絶縁スリーブや様々なネジまで、コンポーネントを最後的に組み合わせ、各規格や保護規制に準拠し、組み立てを容易にします。

#### 一般注文データ

バージョン	Wモデルシリーズ, 絶縁スリーブ
注文番号	<u>0386260000</u>
種別	IH 6.3 WEM GE
GTIN (EAN)	4008190164256
数量	100 items

カタログステータス / 図面 1

### **IH 6.3 WEM GE**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技術データ

D承認件数

承認



ROHS	適合
UL File Number Search	<u>UL ウェブサイト</u>
証明書番号(UR)	E60693

#### 寸法と重量

深さ	4.5 mm	奥行き(インチ)	0.1772 inch
高さ	30 mm	高さ(インチ)	1.1811 inch
幅	9 mm	 幅(インチ)	0.3543 inch
正味重量	0.46 g		

### 温度

保管温度	-25 °C55 °C	周囲温度	-5 °C40 °C
動作温度	-50 °C	連続動作温度、最大	100 °C

#### 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

#### UL評価データ

証明書番号(UR)	E60693

# 全般

設置アドバイス	直接実装

27-25-03-90

## 材料データ

基本材質	PA 66	色	黄色	
UL 94 可燃性等級	V-2			

#### 追加の技術データ

ECLASS 15.0

設置アドバイス	直接実装	爆発試験バージョン	いいえ
分類			
ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 9.0	27-14-11-92
ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 10.0	27-14-11-92
ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92
ECLASS 13.0	27-25-03-90	ECLASS 14.0	27-25-03-90

カタログステータス / 図面 2