



当社は、自社製品の取り扱いと補充を容易にする、幅広い取り付け関連のサポートを提供しています。各種ツールから絶縁スリーブや様々なネジまで、コンポーネントを最終的に組み合わせ、各規格や保護規制に準拠し、組み立てを容易にします。

一般注文データ

バージョン	Wモデルシリーズ, 絶縁スリーブ
注文番号	0386260000
種別	IH 6.3 WEM GE
GTIN (EAN)	4008190164256
数量	100 items

技術データ

承認

MAMID承認件数

ROHS 適合
UL File Number Search [ULウェブサイト](#)
証明書番号 (UR) E60693

寸法と重量

深さ	4.5 mm	奥行き (インチ)	0.1772 inch
高さ	30 mm	高さ (インチ)	1.1811 inch
幅	9 mm	幅 (インチ)	0.3543 inch
正味重量	0.46 g		

温度

保管温度	-25 °C...55 °C	周囲温度	-5 °C...55 °C
動作温度	-50 °C...	連続動作温度、最大	100 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

UL評価データ

証明書番号 (UR) E60693

全般

設置アドバイス 直接実装

材料データ

基本材質 PA 66 色 黄色
UL 94 可燃性等級 V-2

追加の技術データ

設置アドバイス 直接実装 爆発試験バージョン いいえ

分類

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		