

STB 35 IH/VI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



端子台とテスト機器の間の電氣的接続には、テストアダプターとテストプラグが使用されます。これにより、電氣接点を配線状態で確立でき、測定を容易に行うことができます。

一般注文データ

バージョン	ソケット (端子), プラグイン深度: 8 mm, 深さ: 37.5 mm
注文番号	0389100000
種別	STB 35 IH/VI
GTIN (EAN)	4008190137755
数量	50 items
配送ステータス	この記事は今後ご利用いただけなくなります。
最終注文日	2026-06-30T00:00:00+02:00
代替製品	STB 35 IH/RT

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

深さ	37.5 mm	奥行き (インチ)	1.4764 inch
幅	7.2 mm	幅 (インチ)	0.2835 inch
正味重量	2.36 g		

温度

保管温度	-25 °C...55 °C	周囲温度	-50 °C...55 °C
連続動作温度、最小	-50 °C	連続動作温度、最大	100 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	dce63e23-eea1-4eaa-9071-1c98fc8fa2ea

システム仕様

バージョン マウントレール用

全般

設置アドバイス 直接実装

寸法

プラグイン深度 8 mm

材料データ

基本材質	PA 66	色	スミレ色
UL 94 可燃性等級	V-2		

追加の技術データ

固定形式	ねじ込み	設置アドバイス	直接実装
爆発試験バージョン	いいえ	取り付け方式	ねじ込み

分類

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		