

IS 6 DIN 6911

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



高品質プラスチック製クロスグリップ付属六角スク
リュードライバー

- 表面ニッケルメッキ加工
- 硬化クロムバナジウム鋼製
- DIN 6911 準拠
- DIN 6912 準拠ネジ対応形状

一般注文データ

バージョン	スクリュードライバー, ソケットレンチ
注文番号	0407900000
種別	IS 6 DIN 6911
GTIN (EAN)	4008190166465
数量	1 items

IS 6 DIN 6911

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

幅	110 mm	幅 (インチ)	4.3307 inch
正味重量	52.8 g		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	影響なし
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

技術データ

項目説明	クロスグリップとパイロ トチップ付き六角ドライ バー、サイズ6	バージョン	Tハンドル
------	---------------------------------------	-------	-------

ねじ締めツール

フォーム	ピン	サイズ	6
ブレード長	80 mm		

分類

ETIM 8.0	EC000818	ETIM 9.0	EC000818
ETIM 10.0	EC000818	ECLASS 14.0	21-04-02-27
ECLASS 15.0	21-04-02-27		