

H1,0/12 GE


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- ポリ袋 バラ詰めで供給
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード

一般注文データ

バージョン	ワイヤ終端フェルール, 標準, 8 mm, 6 mm, 黄色
注文番号	0409700000
種別	H1,0/12 GE
GTIN (EAN)	4008190152222
数量	500 items
パッケージ	弛緩

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

UL File Number Search

[UL ウェブサイト](#)

証明書番号 (cULus)

E499744

寸法と重量

正味重量

0.08 g

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況

準拠 (免除なし)

REACH SVHC

0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

技術データ

項目説明

プラスチックカラー付きワイヤエンドフェルール、黄色

バージョン

標準

ワイヤエンドフェルール

接点面直径 (D1)

1.4 mm

カラー直径 (D2)

3 mm

L1 (mm)

12.00 mm

金属製スリーブ厚み (S1)

0.15 mm

導体断面

1 mm²

接点面長さ (L2)

6 mm

プラスチックカラー厚 (S2)

0.25 mm

導体接続断面積 AWG、最大.

AWG 17

被覆剥き長さ

8 mm

カラーコード

Weidmueller

分類

ETIM 8.0

EC000005

ETIM 10.0

EC000005

ECLASS 15.0

27-40-02-01

ETIM 9.0

EC000005

ECLASS 14.0

27-40-02-01

