G 20/0.25A/F



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ







当社の幅広い品揃えのアクセサリとして、適切なヒューズリンクも提供します。品揃えには、5 x 20 mm から 10 x 38 mm までの装置保護ヒューズ (ミニチュアヒューズ)、E 14 から E 18 のヒューズリンク、自動車用ヒューズ、自動遮断器が含まれます。ヒューズホルダー対応ゲージリングが品揃え全体にわたって展開されています。

一般注文データ

バージョン	小型ヒューズ, 即効性, 0.25 A, G-Si.5 x 20
注文番号	<u>0430500000</u>
種別	G 20/0.25A/F
GTIN (EAN)	4008190153991
数量	10 items

カタログステータス / 図面 1

G 20/0.25A/F



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認					
ROHS	適合				
	<u></u>				
付法と重量					
~ →	_	南にナ (ノン・エ)	0.4000		
深さ -	5 mm	奥行き(インチ)	0.1968 inch		
高さ -	20 mm	高さ(インチ)	0.7874 inch		
	5 mm	幅(インチ)	0.1968 inch		
E味重量	0.9 g				
温度					
 囲温度	-5 °C40 °C				
環境製品コンプライアンス					
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)	- 準拠 (免除なし)			
REACH SVHC		0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません			
システム仕様					
バージョン	ヒューズ付属品	ヒューズ付属品			
			·		
材料データ					
<u> </u>	- 薄いグレー	薄いグレー			
評価データ					
定格電圧	250 V	公称電流	0.25 A		
 分類					
TIM 6.0	EC000035	ETIM 7.0	EC000035		
TIM 8.0	EC002704	ETIM 9.0	EC002704		
TIM 10.0	EC002704	ECLASS 9.0	27-14-20-01		
CLASS 9.1	27-14-20-01	ECLASS 10.0	27-14-20-01		
CLASS 11.0	27-14-20-01	ECLASS 12.0	27-14-20-01		
CLASS 13.0	27-14-20-01	ECLASS 14.0	27-14-20-01		
CLASS 15.0	27-14-20-01				

カタログステータス / 図面 2