

## SFNS5 VKMU M5 SW15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 製品イメージ



Klippon®STB エンクロージャーシリーズのシステムアクセサリを使用すると、各アプリケーションの特定要件に合わせてエンクロージャーを容易に調整できます。

- DIN レール TS 35
- 取り付けネジ

ワイドミュラーは、お客様の仕様に従って、必要な端子とケーブルグランドをすべて備えたこのエンクロージャーを製造し、供給することができます。

## 一般注文データ

バージョン	Klippon STB (Small Terminal Box), ロックナット, 矩形, 高さ: 15 mm, 幅: 15 mm, 深さ: 11.7 mm, 基本材質: スチール、亜鉛メッキ、亜鉛めっき、銀色
注文番号	<a href="#">0433500000</a>
種別	SFNS5 VKMU M5 SW15
GTIN (EAN)	4008190494520
数量	20 items

## SFNS5 VKMU M5 SW15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

深さ	11.7 mm	奥行き (インチ)	0.4606 inch
高さ	15 mm	高さ (インチ)	0.5906 inch
幅	15 mm	幅 (インチ)	0.5906 inch
正味重量	7.9 g		

## 温度

動作温度

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)  
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 一般的な情報

固定形式	ねじ込み	設置アドバイス	中央ナット
表面仕上	亜鉛めっき	基本材質	スチール、亜鉛メッキ

## 分類

ETIM 8.0	EC003863	ETIM 9.0	EC003863
ETIM 10.0	EC003863	ECLASS 14.0	23-11-07-02
ECLASS 15.0	23-11-07-02		