

G 20/0.63A/F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



当社の幅広い品揃えのアクセサリとして、適切なヒューズリンクも提供します。品揃えには、5 x 20 mm から 10 x 38 mm までの装置保護ヒューズ (ミニチュアヒューズ)、E 14 から E 18 のヒューズリンク、自動車用ヒューズ、自動遮断器が含まれます。ヒューズホルダー対応ゲージリングが品揃え全体にわたって展開されています。

一般注文データ

| | |
|------------|-----------------------------------|
| バージョン | 小型ヒューズ, 即効性, 0.63 A, G-Si, 5 x 20 |
| 注文番号 | 0439000000 |
| 種別 | G 20/0.63A/F |
| GTIN (EAN) | 4008190131210 |
| 数量 | 10 items |

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

| | | | |
|------|-------|-----------|-------------|
| 深さ | 5 mm | 奥行き (インチ) | 0.1968 inch |
| 高さ | 20 mm | 高さ (インチ) | 0.7874 inch |
| 幅 | 5 mm | 幅 (インチ) | 0.1968 inch |
| 正味重量 | 1.1 g | | |

温度

周囲温度 -5 °C...40 °C

環境製品コンプライアンス

| | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除あり) |
| RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | e55693ba-5f1b-4f6e-b99e-8d57d3de2235 |

システム仕様

バージョン ヒューズ付属品

材料データ

色 薄いグレー

評価データ

定格電圧 250 V 公称電流 0.63 A

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002704 | ETIM 9.0 | EC002704 |
| ETIM 10.0 | EC002704 | ECLASS 14.0 | 27-14-20-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-20-01 | | |