



統合型接続遮断レバー付属端子台とは対照的に、当社の接続遮断プラグは、端子台と各アプリケーションを完全に取り外しでき、当社の標準ディスコネクタに代わる柔軟なソリューションを提供します。

一般注文データ

バージョン	取り付けレールの取り付けフット, 黒色, ポリアミド 66, without, 幅: 9.85 mm
注文番号	0462700000
種別	TST 10 SAKC10
GTIN (EAN)	4008190124113
数量	20 items

技術データ

承認

ROHS	適合
------	----

寸法と重量

深さ	50.8 mm	奥行き (インチ)	2 inch
高さ	9.85 mm	高さ (インチ)	0.3878 inch
幅	9.85 mm	幅 (インチ)	0.3878 inch
正味重量	3.75 g		

温度

周囲温度	-5 °C...40 °C	連続動作温度、最小	-50 °C
連続動作温度、最大	100 °C		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	45173c19-8a33-4947-bc2b-512a20c76dcd

システム仕様

バージョン	マウントレール用
-------	----------

全般

設置アドバイス	直接実装	動作温度範囲、最大	100 °C
---------	------	-----------	--------

寸法

内付スレッド	without
--------	---------

材料データ

基本材質	ポリアミド66	色	黒色
UL 94 可燃性等級	V-2		

追加の技術データ

設置アドバイス	直接実装
---------	------

分類

ETIM 8.0	EC002625	ETIM 9.0	EC002625
ETIM 10.0	EC002625	ECLASS 14.0	27-18-28-07
ECLASS 15.0	27-18-28-07		