

IK 4 GG ZB4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



当社の接触保護システムは、キャビネットの安全性を高めます。これらの装置は、動作または故障による通電部品との偶発的な接触による感電に対する保護を提供します。

一般注文データ

バージョン	カバーフード (端子), ポリアミド66
注文番号	0475460000
種別	IK 4 GG ZB4
GTIN (EAN)	4008190065348
数量	50 items

IK 4 GG ZB4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

深さ	14.5 mm	奥行き (インチ)	0.5709 inch
高さ	19 mm	高さ (インチ)	0.748 inch
幅	6 mm	幅 (インチ)	0.2362 inch
正味重量	0.96 g		

温度

周囲温度	-50 °C...55 °C	連続動作温度、最小	-50 °C
連続動作温度、最大	100 °C		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)		
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません		
製品のカーボンフットプリント	クレードルからゲート	0.016 kg CO2 eq.	

システム仕様

バージョン バスバー 10 x 3 mm用

全般

設置アドバイス バスバー 動作温度範囲、最大 100 °C

寸法

TS 35 オフセット 39 mm

材料データ

基本材質	ポリアミド66	絶縁材	PA
色	銀色	UL 94 可燃性等級	V-2

追加の技術データ

設置アドバイス バスバー

分類

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		