

## IS 4 DIN 6911

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



高品質プラスチック製クロスグリップ付属六角スク  
リュードライバー

- 表面ニッケルメッキ加工
- 硬化クロムバナジウム鋼製
- DIN 6911 準拠
- DIN 6912 準拠ネジ対応形状

## 一般注文データ

バージョン	スクリュードライバー, ソケットレンチ
注文番号	<a href="#">0485100000</a>
種別	IS 4 DIN 6911
GTIN (EAN)	4008190117429
数量	1 items

## IS 4 DIN 6911

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

幅	80 mm	幅 (インチ)	3.1496 inch
正味重量	23.76 g		

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	影響なし
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

## 技術データ

項目説明	クロスグリップとパイロットチップ付き六角ドライバ、サイズ4	バージョン	Tハンドル
------	-------------------------------	-------	-------

## ねじ締めツール

フォーム	ピン	サイズ	4
ブレード長	60 mm		

## 分類

ETIM 8.0	EC000818	ETIM 9.0	EC000818
ETIM 10.0	EC000818	ECLASS 14.0	21-04-02-27
ECLASS 15.0	21-04-02-27		