

SH 2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmuller.com

製品イメージ



一般注文データ

バージョン	バスパーサポート, ミディアムイエロー, 130 °C, 幅: 40 mm, V-O, KrG, ねじ込み
注文番号	0494920000
種別	SH 2
GTIN (EAN)	4008190007584
数量	10 items

SH 2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

深さ	25 mm	奥行き (インチ)	0.9842 inch
高さ	40 mm	高さ (インチ)	1.5748 inch
幅	40 mm	幅 (インチ)	1.5748 inch
正味重量	22.1 g		

温度

周囲温度	-5 °C...40 °C	連続動作温度、最小	-60 °C
連続動作温度、最大	130 °C		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

取り付けレール

表面仕上	その他すべて	基本材質	KrG
------	--------	------	-----

分類

ETIM 8.0	EC001166	ETIM 9.0	EC001166
ETIM 10.0	EC001166	ECLASS 14.0	27-40-06-07
ECLASS 15.0	27-40-06-07		