# SH 2



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 製品イメージ







### 一般注文データ

バージョン	バスバーサポート, ミディアムイエロー, 130 ℃, 幅: 40 mm, V-0, KrG, ねじ込み	
注文番号	0494920000	
種別	SH 2	
GTIN (EAN)	4008190007584	
数量	10 items	

# SH 2



## Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

承認				
ROHS	適合			
寸法と重量				
リルマエエ				
深さ	25 mm	奥行き(インチ)	0.9842 inch	
 高さ	40 mm	 高さ(インチ)	1.5748 inch	
幅	40 mm	<u>ーー</u> 幅(インチ)	1.5748 inch	
正味重量	22.1 g			
	'		'	
周囲温度	-5 °C40 °C	連続動作温度、最小	-60 °C	
連続動作温度、最大	130 °C			
環境製品コンプライアンス	ζ			
RoHS 対応状況		準拠 (免除なし)		
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVH	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません		
取り付けレール				
<b>*****</b>	<b>=</b> - M 1, 4 =	++ 1 1155		
表面仕上	その他すべて	基本材質	KrG	
分類				
ETIM 6.0	EC001166	ETIM 7.0	EC001166	
ETIM 8.0	EC001166	ETIM 9.0	EC001166	
ETIM 10.0	EC001166	ECLASS 9.0	27-40-06-07	
ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 10.0	27-40-06-07	
ECLASS 11.0	27-40-06-07	ECLASS 12.0	27-40-06-07	
ECLASS 13.0	27-40-06-07	ECLASS 14.0	27-40-06-07	
ECLASS 15.0	27-40-06-07			

カタログステータス / 図面 2