

## SH 2

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmuller.com

## 製品イメージ



## 一般注文データ

バージョン	バスパーサポート, ミディアムイエロー, 130 °C, 幅: 40 mm, V-O, KrG, ねじ込み
注文番号	<a href="#">0494920000</a>
種別	SH 2
GTIN (EAN)	4008190007584
数量	10 items

## SH 2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

深さ	25 mm	奥行き (インチ)	0.9842 inch
高さ	40 mm	高さ (インチ)	1.5748 inch
幅	40 mm	幅 (インチ)	1.5748 inch
正味重量	22.1 g		

## 温度

周囲温度	-5 °C...40 °C	連続動作温度、最小	-60 °C
連続動作温度、最大	130 °C		

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 取り付けレール

表面仕上	その他すべて	基本材質	KrG
------	--------	------	-----

## 分類

ETIM 8.0	EC001166	ETIM 9.0	EC001166
ETIM 10.0	EC001166	ECLASS 14.0	27-40-06-07
ECLASS 15.0	27-40-06-07		